



# COMET

SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

COMET-PUMPEN SYSTEMTECHNIK GmbH & Co.KG  
Industriestraße 5 D-37308 Pfaffschwende

Tel. +49(0)36082 / 436-0 Fax +49(0)36082 / 436-34

E-Mail: [kontakt@comet-pumpen.de](mailto:kontakt@comet-pumpen.de)

[www.comet-pumpen.de](http://www.comet-pumpen.de)

---

**使用说明**  
**潜水泵和直列泵 12V**



## 使用说明

1. Comet 泵需要 12 v 直流电源, 可由以下任一设备提供:
  - a) 汽车蓄电池;
  - b) 干电池 - 2 x 6 v;
  - c) 恒流变压器 - 最大非平滑电流 14 v。允许的运行周期为 15 分钟运行时间, 15 分钟冷却时间。
2. 泵的电气连接如下:  
2 芯扁平电缆: + 黑色/白色 - 白色  
2 芯圆形电缆: + 棕色 - 蓝色  
泵可由电控水龙头、脚踏开关、隔膜压力开关等控制。
3. Comet 泵仅用于水, 最高温度为 60 °C, 密封免维护。采用无毒、无味、无臭的材料制造。硬物冲击或撞击会损坏泵。
4. 防止泵冻结。冬季存放时, 从水箱中取出并断开连接, 小心排出泵中的所有水。
5. 配有排气喷嘴或排气止回阀的潜水泵  
在额外的塑料部件内部有一个小通道。这也意味着每次使用水泵时, 都会有少量水从排气口流出。这不会导致水泵功率明显降低, 通过这种方式, 泵的启动将得到改善

## 处理注意事项:

在使用寿命结束时, 本产品不得超过正常的家庭垃圾、但必须在电气和电子设备回收点进行处理。产品的使用说明或包装上的符号对此有说明。根据标签, 材料可回收利用。

通过重复使用、回收或以其他方式循环利用旧设备, 您将为保护环境做出重要贡献。请向负责的地方当局处置点咨询。